Fiche produit
Caractéristiques

15331
Acti9 IHH - inter. horaire électroméca. - 7J - 1 canal - réserve de marche 100h



Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 IHH
Nom de l'appareil	IHH
Type de produit ou équipement	Minuterie mécanique
Nombre de canaux	1
Fonctions disponibles	Changement d'heure manuel

Complémentaires

Application	Bâtiment
Type de charge	Tube fluorescent corrigé en parallèle 5 x 58 W 4,7 µF Tube fluorescent corrigé en parallèle 7 x 40 W 7 µF Tube fluorescent corrigé en parallèle 2 x 100 W 18 µF Ampoule halogène 230 V CA 1000 W Ampoule incandescence 230 V CA 1000 W Lampe fluocompacte 700 VA Lampe fluorescente compacte 150 W Lampe à LED < 2 W 30 W Lampe à LED > 2 W 300 W
Durée de cycle	7 jours
Nombre maximum de commutateurs	42 on - 42 off
Durée minimale de l'intervalle	2 h
Type de réglage	Temps de commutation manuelle
Précision de mesure	+/- 1 s/jour 20 °C
Puissance consommée en W	0,5 W
Courant commuté maximum	16 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0,6
[Ue] tension assignée d'emploi	230...240 V CA à 50...60 Hz
Durée de vie de la batterie	10 année(s)
Temps de sauvegarde	Sauvegarde de la programmation et de l'heure 150 heures
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Bornes à vis
Largeur	18 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	66 mm
Poids du produit	0,101 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-10…50 °C
Degré de protection IP	Bornes : IP20 B

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie