Fiche produit
Caractéristiques

34027
ComPact NS2000NA - bloc sectionneur - 3P - fixe

Principales

Nom du produit	ComPacT NS
Nom de l'appareil	ComPact NS2000 NA
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur
Application	Distribution
Type d'offre	C5
Description des pôles	3P
Type de réseau	CA
Niveau de performance	NA
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à CEI 60947-3

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Type de commande	Par maneton
Mode d'installation	Fixe
Raccordement amont	Façade
Raccordement aval	Façade
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-23A : 2000 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-23A : 2000 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A : 2000 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-23A : 2000 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-23A : 2000 A CA 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] tension assignée d'isolement	800 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV se conformer à CEI 60947-3
[Ith] courant thermique conventionnel	2000 A à 60 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	32 kA pendant 3 s se conformer à CEI 60947-3
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	135 kA 690 V CA à 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
Coupure pleinement apparente	Oui
Coupure visible	Non
Durée de vie mécanique	6000 cycle se conformer à CEI 60947-3
Durée de vie électrique	AC-23A : 1000 cycle 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
"Pas" de raccordement	115 mm
Hauteur	350 mm
Largeur	420 mm
Profondeur	160 mm
Poids du produit	23 kg

Environnement

Normes	CEI 60947-3
Certifications du produit	ASEFA[RETURN]ASTA
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-3
Température ambiante de fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-50…85 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui