Fiche produit
Caractéristiques

ABE7TES160
Telefast - embase de simulateur d'entrée/sortie - 16 voies

Principales

Gamme de produit	Modicon ABE7
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Embase à simulateur 16 voies
Type d'accessoires / pièces séparées	Embase de simulation
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Entre autom et embase Telefast
Nombre de canaux	16
Application spécifique du produit	Pour inhibition E/S tout ou rien Pour affichage E/S tout ou rien Pour continuité E/S tout ou rien Pour forçage E/S tout ou rien
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Accessoires associés	ABE7P ABE7H ABE7R ABE7S
Raccordement électrique	2 connecteurs
Type de connecteur	HE10
Poids du produit	0,35 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

ABE7TES160

Dimensions



Montage



Schéma de câblage



Schéma de câblage



Courbes de détermination du type et de la longueur du câble en fonction du courant

Embase 16 voies



L Longueur du câble
I_T Courant total par embase (A)
I_A Courant moyen par voie (mA)
(1) Câbles TSXCDP••2 et ABFH20H••0 à section nominale de 0,08 mm^2 (AWG 28).
(2) Câbles TSXCDP••3 à section nominale de 0,34 mm^2 (AWG 22).
(3) Câbles à section nominale de 0,13 mm^2 (AWG 26).

Les courbes sont données pour une chute de tension de 1 V dans le câble. Pour une tolérance pour n volts, multiplier la longueur déterminée à partir du graphique par n.