Fiche produit
Caractéristiques

BMXXBP1200
Modicon X80 - rack pour M340 - 12 bus X - IP20



Principales

Gamme de produit	Modicon X80
Type de produit ou équipement	Backplane

Complémentaires

Nombre d'emplacements	12 bus X
Accessoires associés	Processeur BMXP34 Alimentation BMXCPS Module E/S Module application spécifique
Puissance consommée en W	0,17 W
Raccordement électrique	1 connecteur (XBE) module d'extension
Mode de fixation	By 4 M4/M5/M6 screws, monté sur panneau By 4 M4/M5/M6 screws, monté sur platine de montage
Hauteur	103,7 mm
Largeur	503,2 mm
Profondeur	19 mm
Poids du produit	1,27 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Température ambiante de fonctionnement	0…60 °C
Humidité relative	10…95 % sans condensation
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
Certifications du produit	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]UKCA[RETURN]Mar marchande
Normes	EN/CEI 61131-2 EN/CEI 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/CEI 61000-6-5, interface type 1 et type 2 EN/CEI 61850-3, location G

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.