Fiche produit
Caractéristiques

GS2AH220
TeSys GS - poignée externale rotative droite - 32A à 63A - IP65 - rouge

Principales

Gamme de produit	TeSys
Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	GS2AH
Type de produit ou équipement	Poignée rotative
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys GS GS1D TeSys TeSys GS GS2F TeSys TeSys GS GS2G Fupact FuPacT GS GSB32 Fupact FuPacT GS GSC50
Type de levier de manœuvre	Côté droit externe
Couleur de poignée	Rouge
Couleur du plastron de la commande	Jaune

Complémentaires

Positions de la poignée	O-I
Cadenassage de la commande rotative	Verrouillable sur position 0
Courant nominal interrupteur	32 A 50 A 63 A
Normes	CEI
Poids du produit	0,2 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.