Fiche produit
Caractéristiques

GV2MC02
TeSys GV - coffret vide - pour GV2ME - plastique

Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Boîtier
Nom de l'appareil	GV2MC
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Accessoires associés	GV2ME
Type de boîtier	Montage en surface

Complémentaires

Emplacement de montage auxiliaire	Gauche Droite
Hauteur	147 mm
Largeur	93 mm
Profondeur	84 mm
Poids du produit	0,3 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP55
Caractéristique d'environnement	Standard
Certifications du produit	UKCA

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.