Fiche produit
Caractéristiques

IMT56325
Mureva Tube - conduit rigide non tulipé PVC blanc - Ø25mm/3m - au mètre linéaire



Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Conduit rigide
Compatibilité de gamme	Mureva TUBE Mureva
Forme	Non tulipé
Fonctions disponibles	Fonction GT
Emplacement de montage	À l'extérieur Intérieur
Diamètre	Interne: 21,4 mm Externe: 25 mm
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Longueur	3000 mm

Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Résistance à la compression	750 N
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Quantité du lot	51 m
Température ambiante de fonctionnement	-5…60 °C
Normes	CEI 61386

Environnement

Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07
Certifications du produit	NF
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.