Fiche produit
Caractéristiques

ISM20221P
OptiLine 45 - colonnette 2 facespour trappe 0,43m blanc polaire

Principales

Gamme de produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Colonnette
Type de produit	Colonnette
Présentation du produit	Vide
Type de borne	À deux faces
Finition de surface	Laqué

Complémentaires

Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Mode de fixation	Vissé
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1
Hauteur	90 mm
Largeur	116 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN-AW-6063 NF C 68-102
Température de fonctionnement	-25…60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.