Fiche produit
Caractéristiques

ISM20552P
OptiLine - Joint plaf col ver d65 bl anc polaire

Principales

Système d'installation de câblage	Pôle
Type de produit ou équipement	Pot pour dalle de faux-plafond

Complémentaires

Type de pôle	Une boîte d'installation Deux boîtes d'installation
Nuance de la couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantité du lot	Lot de 1
Finition de surface	Laqué Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installé par compression
Mode de fixation	Autoadhésif
Matière	PS (polystyrène)
Hauteur	1 mm
Diamètre	115 mm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-25…60 °C
Degré de protection (IP)	IP40

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.