Fiche produit
Caractéristiques

KDR35145
MUREVA XT - coffret étanche pr prises face lisse 1rangée 12modules 400x248 IP65

Principales

Gamme	Kaedra
Nom du produit	Kaedra XT
Type de produit ou équipement	Coffret étanche
Type d'extensibilité	Coffret universel

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Pas de 9 mm	24
Nombre de modules de 18 mm par rangée	12
Nombre total de modules de 18 mm	12
Nombre de rangées horizontales	1
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Type de face avant	Fumé
[In] courant assigné d'emploi	90 A
Type de rail	DIN
Entrée de câble	: entrée défonçable
Verrouillages optionnels	Avec clé
Matière du coffret	Enveloppe :polymère auto-extinguible
Largeur	248 mm
Hauteur	400 mm
Profondeur	125 mm
Couleur	Gris clair (RAL 7035)

Environnement

Normes	EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102
Robustesse mécanique	Chocs se conformer à ISO 179-1 A1
Caractéristiques environnement (UV)	Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013 Résistant aux UV : classe 5 se conformer à ISO 4582 : 2010
Température ambiante de fonctionnement	-25…60 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui