Fiche produit
Caractéristiques

LVS04038
Linergy DP - Répartiteur NSXm 3P - 160A Icc 70kA - connect 3x(4x10mm² + 2x16mm²)

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Répartiteur
Nom du produit	Linergy DP
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P boîtier PrismaSeT Prisma PH boîtier PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 boîtier ComPacT ComPacT NSXm disjoncteur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Degré de protection (IP)	IPxx B

Complémentaires

Support de montage	Platine Prisma Rail DIN
Produit installé	ComPacT : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
Description des pôles	3P
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	800 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	160 A à 40 °C
[Ipk] courant assigné de crête admissible	20 kA
I²t à l'enclenchement	4700000 A².s
Mode de raccordement	Alimentation : cosse (par phase) 70 mm² Distribution : borne à ressort (par phase) , 4 x4…10 mm² (rigide ou souple) Distribution : borne à ressort (par phase) , 2 x6…16 mm² (rigide ou souple)
Pas de 9 mm	9
Hauteur	140 mm
Largeur	81 mm
Profondeur	58 mm
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)

Environnement

Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Tenue au fil incandescent	960 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Normes	CEI 60947-7-1 CEI 61439-1, coffret intérieur CEI 61439-2, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA
Température ambiante de fonctionnement	-25…55 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes