Fiche produit
Caractéristiques

LVS08094
PrismaSeT G - Porte transparente Pack160 - 4 rangées - 15M

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Porte
Nom du produit	Pack 160
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier
Equipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Autre verrouillage et insert à commander séparément 2 charnière
Installation du coffret	Aligné avec le kit En saillie
Type de porte	Transparent
Degré de protection IP	IP30

Complémentaires

Description d'installation	Coffret Pack - largeur 555 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	1
Angle d'ouverture de porte	130 °
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre total de modules de 18 mm	96
Nombre de modules verticaux (50 mm)	15
Nombre de rangées horizontales	4
Matière du coffret	Poignée :polyamide Verre Plaque de finition :feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	780 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	22 mm
Poids du produit	4,96 kg
Matière	Verre
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to EN/CEI 62262
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises