Fiche produit
Caractéristiques

MIP11106
Pragma - mini coffret en saillie - 1x6 mod. - portillon opaq blanc - born. Terre

Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 MP
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Boîtier modulaire
Nombre de modules 18mm par rangée	6
Nombre de rangées horizontales	1
Type de porte	Opaque
Largeur	Extérieur: 160 mm
Hauteur	Extérieur: 198 mm
Profondeur	Extérieur : 95 mm

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Pas de 9 mm	12
Nombre total de modules de 18 mm	6
[In] courant assigné d'emploi	63 A
Type de rail	Rail asymétrique 35 mm
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Entrée de câble	1 Collerette nue 1 collerette de gaine électrique
Type de bornier	Terre
Nombre de borniers	1 terre (vissé) avec 4 départs
Départs du bornier répartiteur	1 x 16 mm² pour terre 1 x 6 mm² pour terre 2 x 10 mm² pour terre
Matière du coffret	Partie arrière :techno plastique Porte :techno plastique Face avant :techno plastique
Profondeur interne	74 mm
Couleur	Porte: blanc (RAL 9003) Face avant: blanc (RAL 9003)

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-3 CEI 60670-1 CEI 60670-24
Labels qualité	IMQ
Tenue au feu	Partie arrière : 750 °C Porte : 650 °C Face avant : 750 °C
Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK07
Température ambiante de fonctionnement	-25…60 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises Profil de circularité