Fiche produit
Caractéristiques

NSYAVD1U624T
Actassi - tiroir de ventilation 19P - 1U - prof. 320mm - 624m3/h - 230V - 68W

Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Tiroir de mélange
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Gestion thermique
Application	Contrôle de l'écoulement d'air
Débit d'air	624 m3/h

Complémentaires

Composition de l'appareil	1 thermostat 1 interrupteur-sectionneur 3 ventilateur
Tension nominale	230 V CA
Puissance nominale en W	68 W
Type d'afficheur	DEL
Type de refroidissement	Ventilateur intégré
Nombre d'unité de rack	1U
Profondeur	320 mm
Poids du produit	5 kg

Environnement

Pression acoustique	52 dB

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.