Fiche produit
Caractéristiques

NSYCR55WU1
ClimaSys - résistance chauffante - 55W - 12..24V

Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CR
Type de produit ou équipement	Résistance chauffante
Plage de puissance	55 W
Tension d'entrée	12…24 V CC

Complémentaires

Position de montage	Verticale
Température ambiante de fonctionnement	-40…70 °C
Degré de protection (IP)	IP20
Certifications du produit	UL[RETURN]VDE
Matière	Corps :aluminium extrudé
Conditions d'utilisation	Enveloppe étanche Une protection électrique est nécessaire Les résistances doivent être installés avec un contrôleur thermique
Mode de fixation	Par clips
Support de montage	Rail DIN 35 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.