Fiche produit
Caractéristiques

NSYTRAPT16
Linergy TR - Borne de derivation pour nsytrv162



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	TR
Type de produit ou équipement	Dérivation
Nom de l'appareil	TRA
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Conformité	TRV borne à vis - passant borne
Longueur	20,7 mm
Epaisseur	8,2 mm

Complémentaires

Courant nominal (In)	32 A
Section de câble	16 mm²
Nombre de connexions	2
Nombre d'entrée mesure	2
Mode d'installation	Par vis
Quantité du lot	Lot de 50
Poids du produit	60,1 g
Couleur	Gris

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.