Fiche produit
Caractéristiques

NU553030
Unica KNX - bouton-poussoir 2 boutons + led - avec support - Alu



Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type de bus	KNX
Nuance de la couleur	Aluminium
Equipement inclus	Manuel utilisateur Support de fixation Lot de 10 symboles

Complémentaires

Compatibilité de gamme	KNX
Montage de l'appareil	Encastré
Type de technologie	Électronique
Fonctions disponibles	Impulsions sur fronts avec télégrammes 2 octets Impulsions sur fronts déclenchent des télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bits
Nombre de modules	2 modules
Nombre de touches	1
Support de transmission	Paire torsadée
Nombre de touches de FONCTION	2
Type de commande	Enjoliveur
Type de plaque	Crochet pour label
Mode opératoire	Système bus KNX
Signalisation locale	2 bleu DEL
Mode de fixation	Vis
Matière	Plastique brillant
Traitement de surface	Peint
Hauteur	74,6 mm
Largeur	74,6 mm
Profondeur	37,5 mm
Profondeur d'encastrement	24 mm
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.