Fiche produit
Caractéristiques

PME5B-GR
SurgeArrest Essential - parasurtenseur - 5 prises standard Schuko - 230V - noir

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Tension d'entrée principale	220 V 230 V 240 V
Type de connexion entrée	Schuko CEE 7/7P
Longueur de câble	1,52 m
Nombre de câbles	1
Equipement fournis	Manuel utilisateur

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	4 cm
Largeur	30,4 cm
Profondeur	6,3 cm
Poids du produit	0,47 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Entrée

Puissance d'entrée	2300 W
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant commuté	10 A

Sortie

Nombre de prises d'alimentation	5
Écart-type de sortie	Schuko CEE 7

Conformité

Certifications du produit	CE
Marquage	Marquage CE

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0…40 °C
Humidité relative	0…95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-15…45 °C
Humidité relative de stockage	0…95 %
Altitude de stockage	0,00…15240,00 m

Parasurtenseur et filtrage

Temps de réponse	1 ns common mode
Rejet de mode commun	45 dB
Courant crête	15 kAnormal mode
Taux d'énergie de surintensité	680 J

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie