Fiche produit
Caractéristiques

PRA32413
Pragma - coffret encastré - 4 rangées 13 modules

Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Largeur	366 Mm paroi: 396 mm extérieur:
Hauteur	780 Mm paroi: 810 mm extérieur:
Profondeur	86 Mm paroi: 21 mm extérieur:
Nombre de modules 18mm par rangée	13
Nombre de rangées horizontales	4
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Equipement fournis	1 x étiquette d'identification 1 x kit de marquage 1 x bande d'obturateur 3 x bornier
Type de porte	Sans

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Pas de 9 mm	26
Nombre total de modules de 18 mm	52
Puissance dissipée en W	76 W
[In] courant assigné d'emploi	90 A
Type de rail	DIN
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Entrée de câble	Plaques amovibles Pré-découpages latéraux Câble ou tube
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre (rapide) avec 38 départs 2 phase / neutre (rapide) avec 7 départs
Départs du bornier répartiteur	6 x 25 mm² pour terre 32 x 4 mm² pour terre 2 x 35 mm² pour phase / neutre 12 x 16 mm² pour phase / neutre
Matière du coffret	Partie arrière :techno plastique Face avant :techno plastique
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9016) Face avant: blanc (RAL 9016)
Pays cible	France
Profondeur d'encastrement	86 mm
Profondeur interne	84 mm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Tenue au feu	Face avant : 750 °C Partie arrière : 850 °C
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température ambiante de fonctionnement	-25…60 °C
Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises Profil de circularité