Fiche produit
Caractéristiques

SBP10KRMI4U
APC, By Pass externe 230V 100A Hardwire input IEC-320 output- (8) C13 (2) C19

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Type de produit ou équipement	Bypass kit
Tension de sortie principale	230 V
Nombre d'unité de rack	4U
Nombre de câbles	1
Equipement inclus	Guide d'installation Supports de montage en rack Manuel utilisateur

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	17,8 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	67,3 cm
Poids du produit	20,91 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	Plus bas
Mode d'installation	Rack montée

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nombre de connecteurs d'entrée	1 câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre) 1 câblage sur bornier 4 fils (3PH + N)
Courant de ligne max	100 A
Limites du courant d'entrée	100 A
Capacité de chargement	20000 VA
Facteur de puissance	0…1

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	100 A
Nombre de prises d'alimentation	8 CEI 60320 C13 2 CEI 60320 C19
Type de protection	Disjoncteur
Rendement	99 %

Conformité

Certifications du produit	CSA[RETURN]GOST
Normes	EN/CEI 62040-1 :2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2 :2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2 :2018

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-20…50 °C
Humidité relative	0…95 %
Altitude de fonctionnement	0...15000 ft
Température ambiante de stockage	-40…65 °C
Humidité relative de stockage	0…95 %
Altitude de stockage	0,00…15240,00 m

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.