Fiche produit
Caractéristiques

ENN12819
Multifix, boite de dérivation multi-supports 240x175x45mm

Principales

Gamme de produit	Multifix
Gamme	Multifix
Nom du produit	Multifix Plus
Type de produit ou équipement	Boîtier de distribution
Quantité du lot	Lot de 3

Complémentaires

Mode d'installation	Suspendu
Composition de l'appareil	Capot
Nombre de postes	1 poste
Support de montage	Mur sec
Nuance de la couleur	Bleu (RAL 5015)
Matière	PS (polystyrène)
Largeur	181 mm
Profondeur	50 mm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5…60 °C
Degré de protection (IP)	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	17,5 cm
Longueur de l'emballage 1	24 cm
Poids de l'emballage 1	313 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	19 cm
Largeur de l'emballage 2	25 cm
Longueur de l'emballage 2	29 cm
Poids de l'emballage 2	1048 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	12
Hauteur de l'emballage 3	40 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm
Poids de l'emballage 3	4,48 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois