Scheda prodotto
Caratteristiche

NSYS3CM304020
Cassa di comando 300X400X200 RAL7035

Presentazione

Gamma	Spacial
Nome prodotto	Spacial S3CM
Application	Applicazione dialogo uomo-macchina
Category	Cassetta di comando
Altezza nominale cassetta	300 mm
Larghezza nominale cassetta	400 mm
Profondità nominale cassetta	200 mm
Tipo accessorio d'installazione	Sistema di sospensione
Applicazione prodotto	Interfaccia
Composizione dispositivo	1 corpo 1 porta con serratura 2 guida 1 piastra rinforzo 1 cornice lamiera frontale

Caratteristiche tecniche

Corpo lampada	Corpo monoblocco
Tipo di porta	Semplice
Numero di porte	Posteriore: 1 porta(e)
Apertura porta	Reversibile (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 mm doppia barra
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo	Senza pressacavo
Accessibilità per uso	Posteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere Cornice lamiera Con viti 2 guide Con viti
Materiale	Cassetta e pannello frontale: acciaio Cornice: alluminio
Finitura superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Contenitore: grigio (RAL 7035) Lato anteriore: grigio (RAL 7033)
Peso prodotto	9,146 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP54 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforme a CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	32,0 cm
Confezione 1: larghezza	42,0 cm
Confezione 1: profondità	22,0 cm
Confezione 1: peso	9,146 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months