Scheda prodotto
Caratteristiche

OVA48404
Exiway Smartexit, IP40, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, SE-SA, 26m, 1,5h, Apparecchio di segnalazione di sicurezza

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Smartexit Activa
Tipo prodotto	Segnalazione di sicurezza
Applicazione	Emergenza Illuminazione
Funzione	Autodiagnosi (Activa)
Colore	Bianco
Alimentazione	Permanente Non Permanente
Apparecchiatura fornita	Con 4 pittogrammi di segnalazione (Destra/ Sinistra/2Basso)
Colore	Bianco
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche

Tensione alimentazione nominale [Us]	230 V
Sorgente luminosa	LED
Colore sorgente luminosa	Bianco
Potenza assorbita	5,61 VA
Potenza assorbita W	2,77 W
Capacità batteria	1,5 Ah a 3,2 V, LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Montaggio dispositivo	Parete fissaggio diretto Soffitto fissaggio diretto Bandiera fissaggio diretto Sospensione parete Sospensione soffitto
Distanza visibilità	26 m
Tempo di ricarica	12 H
Autonomia	1,5h
Tipo di lampadina	LED 100000 H
Materiale	Policarbonato autoestinguente PMMA (polimetilmetacrilato)
Altezza	260 mm
Larghezza	190 mm
Profondità	45 mm
Peso prodotto	0,6 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP40
Temperatura ambiente operativa	0…40 °C
Resistenza al fuoco	850 °C
Norme di riferimento	EN/IEC 60598-2-22 EN/IEC 62471 EN 62034

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	17,500 cm
Confezione 1: profondità	28,000 cm
Confezione 1: peso	822,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,173 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	56
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	61,384 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni