Scheda prodotto
Caratteristiche

SL00931
Scatola derivazionePilote IP56 120x80x50 lati lisci

Presentazione

Gamma prodotto	Pilote
Categoria scatola	Scatola di giunzione media

Caratteristiche tecniche

Ingresso cavi	Pareti lisce
Altezza interna	120 mm
Larghezza interna	80 mm
Profondità interna	50 mm
Materiale cassetta	Termoplastica
Fissaggio copertura	Vite in metallo
Codice colore	RAL 7035
Colore	Grigio
Tipo di pannello frontale	Piana
Montaggio pulsantiera	Superficie

Ambiente

Grado di protezione IP	IP56
Grado di protezione IK	IK08
Resistenza al fuoco	650 °C prova del filo incandescente
Temperatura ambiente operativa	-15…60 °C
Norme di riferimento	-
Certificazioni prodotto	IMQ

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	12,000 cm
Confezione 1: peso	113,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	80
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	9,710 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	960
Confezione 3: altezza	102,900 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	110,400 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months