Scheda prodotto
Caratteristiche

SL00947
Scatola derivazione Pilote IP56 190x140x140 lati lisci coperchio alto

Presentazione

Gamma prodotto	Pilote
Categoria scatola	Scatola di giunzione grande

Caratteristiche tecniche

Ingresso cavi	Pareti lisce
Altezza interna	190 mm
Larghezza interna	140 mm
Profondità interna	140 mm
Materiale cassetta	Termoplastica
Fissaggio copertura	Vite in metallo
Codice colore	RAL 7035
Colore	Grigio
Tipo di pannello frontale	Piana
Montaggio pulsantiera	Superficie

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55
Grado di protezione IK	IK08
Resistenza al fuoco	650 °C prova del filo incandescente
Temperatura ambiente operativa	-15…60 °C
Norme di riferimento	-
Certificazioni prodotto	IMQ

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	14,0 cm
Confezione 1: larghezza	14,0 cm
Confezione 1: profondità	19,0 cm
Confezione 1: peso	420,0 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	900
Confezione 2: altezza	77,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	390,0 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months