Produktdatablad
Spesifikasjoner

5590112
For skjøting av INKA og TKA kanaler.

Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman INKA
Produkt eller type komponent	Skjøtestykke
Installasjonssystem	Kanal
Fargetone	Natural
Antall pr. sett	Sett á 20

Komplementær

Kanaldimensjoner	123 x 72 mm 217 x 72 mm 100 x 52 mm 100 x 72 mm 161 x 72 mm
Kanalmaterial	Aluminium
Materiale	Aluminium
Lengde	60 mm
Høyde	8 mm
Bredde	32 mm

Miljø

Direktiver	93/68 / EØF - Lavspenningsdirektivet 73/23 / EØF - Lavspenningsdirektivet
Standarder	EN 50085-1
Omgivelsestemperatur drift	−20…60 °C
IP-grad	IP20

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,700 cm
Pakke 1 Bredde	3,200 cm
Pakke 1 Vekt	5,900 cm
Package 1 Weight	10,000 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	20000
Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	91,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	379,120 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet.
Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller pålitelighet til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner.
Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk.
Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk	REACh-erklæring
REACh fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS–Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months