Produktdatablad
Spesifikasjoner

MTN644892
KNX binærinngang 4X24 DIN

Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Binary input
Bus type	KNX

Komplementær

Total number of 18 mm modules	2,5
Koblingsskjema	DIN skinne
[Ue] merkespenning	24 V AC/DC 50 Hz
Antall innganger	4
Inngangstype	Binær
Lokal varsling	LED

Miljø

IP-grad	IP20

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,100 cm
Pakke 1 Bredde	7,700 cm
Pakke 1 Vekt	9,700 cm
Package 1 Weight	152,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	19,600 cm
Pakke 2 Bredde	30,800 cm
Pakke 2 Lengde	41,600 cm
Pakke 2 Vekt	4,720 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk	REACh-erklæring
REACh fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS–Erklæring

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet.
Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller pålitelighet til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner.
Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk.
Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months