



Principal

Gama	Prisma
Gama de producto	Prisma P
Tipo de Producto o Componente	Placa de montaje:
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de instalación
Rango de compatibilidad	Prisma (Prisma P) Cabina
Installation description	Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm Celda - ancho 650 mm profundidad 600 mm
Dispositivo instalado	Cambio de fuente: fijo Controlador BA - horizontal instalación Cambio de fuente: fijo NSX100 ... cambio de fuente 250 - control: mando a distancia - horizontal instalación Cambio de fuente: fijo Controlador UA - horizontal instalación
Descripción de polos	2 x 3P: fijo NSX100 ... cambio de fuente 250 horizontal instalación 2 x 4P: fijo NSX100 ... cambio de fuente 250 horizontal instalación
Número de módulos verticales [50 mm]	4 modulo(s): Controlador BA, directo en 650 mm Anchocelda 8 modulo(s): NSX100 ... cambio de fuente 250, directo en 650 mm Anchocelda 4 modulo(s): Controlador UA, directo en 650 mm Anchocelda
Estándares	IEC 61439-2
Certificaciones de Producto	ASEFA

Complementario

Tratamiento de Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado de superficie	Mate Suave
Color	Blanco (RAL 9001)
Ancho	650 mm
Altura	200 mm
Peso del producto	3 kg
Funcional unit	650 mm 600 mm Prisma P celda cambio de fuente Controlador BA fijo horizontal 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P celda cambio de fuente NSX100 ... cambio de fuente 250 fijo mando a distancia horizontal 3P 2 directo 8 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P celda cambio de fuente NSX100 ... cambio de fuente 250 fijo mando a distancia horizontal 4P 2 directo 8 12,5 mm 650 mm 600 mm Prisma P celda cambio de fuente Controlador UA fijo horizontal 1 directo 4 12,5 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4 cm
Paquete 1 Ancho	11 cm
Paquete 1 Longitud	57 cm
Paquete 1 Peso	2,9 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------