


Hoja de datos del producto 04427

Características

Connection 250 A for horizontal NSX-INS-INV -3P fixed/plugin, all control



Principal

Distancia	Prisma
Rango de producto	Prisma P
Tipo de producto o componente	Conexión
Rango de compatibilidad	Prisma P cofret
Categoría de accesorio	Accesorio de conexión
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificados de producto	ASEFA

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Complementario

Conexión cubículo-dispositivo	Barra colectora Linergy
Número de polos	3P
Descripción de cofret/armario	Celda - ancho 650 mm
Dispositivo instalado	<p>Compacto: fijo INS250 - control: mando rotativo horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo INS250 - control: mando rotativo vertical instalación</p> <p>Compacto: fijo INV250 - control: mando rotativo horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo INV250 - control: mando rotativo vertical instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado horizontal instalación</p> <p>Compacto: extraíble NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación</p> <p>Compacto: extraíble NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación</p> <p>Compacto: extraíble NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado horizontal instalación</p> <p>Compacto: extraíble NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: telemandado horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: telemandado horizontal instalación</p> <p>Compacto: extraíble NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación</p> <p>Compacto: extraíble NSX250 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación</p> <p>Compacto: extraíble NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: telemandado horizontal instalación</p> <p>Compacto: extraíble NSX250 con protección de fuga a tierra - control: telemandado horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX250 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: telemandado horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX250 con protección de fuga a tierra - control: telemandado horizontal instalación</p>
Intensidad asignada de empleo (Ie)	250 A
Corriente nominal	250 A
Sección de juego de barras	20 x 3 mm
Peso del producto	1,24 kg

Cantidad por juego	Juego de 1
Ancho de cofre/armario	<p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS250 fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS250 fijo mando rotativo vertical 3P 1 Linergy FC 7</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS250 fijo mando rotativo vertical 3P 3 Linergy FC 7</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INV250 fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INV250 fijo mando rotativo vertical 3P 1 Linergy FC 7</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INV250 fijo mando rotativo vertical 3P 3 Linergy FC 7</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX100 ... 160 sin fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX100 ... 160 sin fijo telemandado horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX100 ... 160 sin conexión mando rotativo horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX100 ... 160 sin conexión telemandado horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX100 ... 160 sin extraíble mando rotativo horizontal 3P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX100 ... 160 sin extraíble telemandado horizontal 3P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX250 sin fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX250 sin fijo telemandado horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX250 sin conexión mando rotativo horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX250 sin conexión telemandado horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX250 sin extraíble mando rotativo horizontal 3P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX250 sin extraíble telemandado horizontal 3P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX100 ... 160 con fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX100 ... 160 con fijo telemandado horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX100 ... 160 con conexión mando rotativo horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX100 ... 160 con conexión telemandado horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX100 ... 160 con extraíble mando rotativo horizontal 3P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX100 ... 160 con extraíble telemandado horizontal 3P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX250 con fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX250 con fijo telemandado horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX250 con conexión mando rotativo horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX250 con conexión telemandado horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX250 con extraíble mando rotativo horizontal 3P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX250 con extraíble telemandado horizontal 3P 1 directo 5</p>

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China

Comunicación ambiental

 [Perfil Ambiental Del Producto](#)

Perfil de circularidad

 [Información De Fin De Vida Útil](#)
