



Principal

Gama	Prisma
Gama de producto	Prisma G
Tipo de Producto o Componente	Puerta
Rango de compatibilidad	Prisma (Prisma G) cofret
Equipo proporcionado	Puerta Encargarse de Cerradura (clave 405) Otro cerrojo y inserto solicitar por separado 2 bisagra
Tipo de puerta	Transparente
Grado de protección IP	IP43 con puerta, cúpula y junta IP43 IP30 sin puerta IP40 con puerta IP41 con puerta y cúpula

Complementario

Descripción de la instalación	Envolv. montado en pared - ancho 600 mm Gabinete de extensión - ancho 600 mm
Lado de Apertura de Puerta	HORS DICO (1)
Número de cerraduras	2
Ángulo de apertura de la puerta	130 °
Número de módulos verticales (50 mm)	21
Material envolvente	Encargarse de: poliamida Vidrio Bastidor de cubierta: chapa de acero tratada
Cantidad por juego	Juego de 1
Altura	1080 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	36 mm
Peso del producto	7,24 kg
Material	Vidrio
Acabado de superficie	Suave Mate
Color	Blanco (RAL 9001)

Entorno

Grado de protección IK	IK08 conforming to EN / IEC 62262
Estándares	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Tratamiento de Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 Ancho	63,0 cm
Paquete 1 Longitud	112,0 cm
Paquete 1 Peso	8,25 kg

Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	97,5 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	135,75 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------