



Principal

Gama	Prisma
Gama de producto	Prisma G
Tipo de Producto o Componente	Conducto
Compatibilidad del producto	Recinto mural - ancho 600 mm
Aplicación del Dispositivo	Distribución eléctrica de bajo voltaje
Tipo de envoltorio	Caja funcional entregado en forma de kit
Descripción de cofret/armario	Conducto montado en la pared - ancho 300 mm
Montaje de Armario	Empotrar/Sobreponer
Información adicional	Se pueden combinar uno al lado del otro y uno encima de otro
Type of front plate	Sin solicitar por separado
Número de módulos verticales (50 mm)	12
Número de módulos de 18 mm por fila	10
Normas	IEC 62208 IEC 61439-1 IEC 61439-2

Complementario

Tensión asignada de aislamiento	1000 V en barras de distribución principales traseras conforme a IEC 61439-2
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Corriente nominal	630 A a 40 °C conforme a IEC 61439-2
[Icw] Intensidad de corta curación admisible	25 kA 1 s conforme a IEC 61439-2
Corriente nominal de resistencia máxima [Ipk]	53 kA conforme a IEC 61439-2
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Tratamiento de Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado de superficie	Suave Mate
Color	Blanco (RAL 9001)
Anchura	300 mm
Altura	630 mm
Profundidad	205 mm
Peso del producto	7,02 kg
Cantidad por juego	Juego de 1

Entorno

Grado de protección IP	IP43 con puerta, cúpula y junta IP43 IP30 sin puerta IP40 con puerta IP41 con puerta y cúpula
Grado de protección IK	IK07 sin puerta conforme a EN / IEC 62262 IK08 con puerta
Robustez mecánica	Pruebas sísmicas - 2.5G conforme a IEC 60068-2-57

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,8 cm
Paquete 1 Ancho	36,0 cm
Paquete 1 Longitud	67,2 cm
Paquete 1 Peso	7,09 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	99,5 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	182,16 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------