



Principal

Gama de producto	Modicon Quantum
Tipo de Producto o Componente	Adaptador de desconexión Ethernet RIO
Número de puertos serie	3
Tipo de conexión integrada	Ethernet IP / Modbus TCP para Puerto de servicio Ethernet IP / Modbus TCP para red del dispositivo
Protocolo del puerto de comunicación	Ethernet IP/Modbus TCP
Servicio de comunicación	Los módulos de salida se actualizan desde el adaptador E / S remota Los datos de entrada se recopilan y publican en el adaptador de E / S remota

Complementario

Topología	Bucle en cadena
Señalización local	Estado del módulo (mod. Status): 1 LED (verde/rojo) Estado de la comunicación de red (Net Status): 1 LED (verde/rojo) RUN: 1 LED (verde) E/S: 1 LED (Rojo)
Compatibilidad del producto	140CRP31200
Característica medioambiental	Ubicación peligrosa clase I división 2 conforme a EN / IEC 61131-1 Entorno severo
Ancho	167 mm
Altura	50 mm
Peso del producto	0,554 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	UL 508[RETURN]CE[RETURN]C-Tick
Estándares	EN 55011 IEC 61000-4-16 CSA C22.2 No 142
Grado de protección IP	IP20 conforming to EN 61131-2 IP20 conforming to IEC 60527
Categoría de sobretensión	Clase I conforme a EN 61131-2
Temperatura ambiente	0...60 °C conforme a IEC 60068-2-2 0...60 °C conforme a IEC 60068-2-2
Temperatura ambiente	-40...85 °C conforme a IEC 60068-2-2 -40...85 °C conforme a IEC 60068-2-2
Resistencia a las vibraciones	3,5 mm de amplitud constante (f= 0,5...8,4 Hz) conforme a EN 61131-2 1 gn de aceleración constante (f= 8,4...150 Hz) conforme a EN 61131-2
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Transporte de altitud máxima	3000 m
Humedad relativa	93 % conforming to IEC 60068

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	16,500 cm
Paquete 1 Longitud	32,000 cm
Paquete 1 Peso	609,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto 140CRA31200C

Esquemas de dimensiones

Bastidores para el montaje de los módulos

Dimensiones de los módulos y los bastidores



- (1) 2 ranuras
- (2) 3 ranuras
- (3) 4 ranuras
- (4) 6 ranuras
- (5) 10 ranuras
- (6) 16 ranuras