



### Principal

Gama de producto	Modicon Quantum
Tipo de Producto o Componente	Ethernet RIO head para Quantum
Número de puertos serie	4
Tipo de conexión integrada	Ethernet IP / Modbus TCP para Puerto de servicio Ethernet IP / Modbus TCP para puerto de enlace Ethernet IP / Modbus TCP para red del dispositivo
Protocolo del puerto de comunicación	Ethernet IP/Modbus TCP
Servicio de comunicación	Diagnósticos para dispositivos de E / S remotas Configurar los parámetros IP Soporte RSTP Configuración para dispositivos de E / S remotas Permite al PLC conectarse a una red Ethernet

### Complementario

Topología	Bucle en cadena
Señalización local	Actividad: 1 LED (verde) Preparado: 1 LED (verde) Estado del módulo (mod. Status): 1 LED (verde/rojo) Estado de la comunicación de red (Net Status): 1 LED (verde/rojo)
Compatibilidad del producto	140CPU65150 140CPU65260 140CPU65160 140CPU67261 140CPU67160
Característica medioambiental	Entorno estándar Ubicación peligrosa clase I división 2 conforme a EN / IEC 61131-1
Ancho	167 mm
Altura	50 mm
Peso del producto	0,554 kg

### Entorno

Certificaciones de Producto	UL 508[RETURN]CE[RETURN]C-Tick
Estándares	CSA C22.2 No 142 EN 55011 IEC 61000-4-16
Grado de protección IP	IP20 conforming to EN 61131-2 IP20 conforming to IEC 60527
Categoría de sobretensión	Clase I conforme a EN 61131-2
Temperatura ambiente	0...60 °C conforme a IEC 60068-2-2 0...60 °C conforme a IEC 60068-2-2
Temperatura ambiente	-40...85 °C conforme a IEC 60068-2-2 -40...85 °C conforme a IEC 60068-2-2
Resistencia a las vibraciones	3,5 mm de amplitud constante (f= 0,5...8,4 Hz) conforme a EN 61131-2 1 gn de aceleración constante (f= 8,4...150 Hz) conforme a EN 61131-2
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Transporte de altitud máxima	3000 m
Humedad relativa	93 % conforming to IEC 60068

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	16,500 cm
Paquete 1 Longitud	31,500 cm
Paquete 1 Peso	547,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,352 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual


Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

# Hoja de datos del producto 140CRP31200

## Esquemas de dimensiones

### Bastidores para el montaje de los módulos

#### Dimensiones de los módulos y los bastidores



- (1) 2 ranuras
- (2) 3 ranuras
- (3) 4 ranuras
- (4) 6 ranuras
- (5) 10 ranuras
- (6) 16 ranuras