



Principal

Gama de producto	Plataforma automática Modicon Quantum
Tipo de Producto o Componente	Adaptador de extremo de cabezal DIO

Complementario

Compatibilidad del producto	140CRA21120 140CRA21110
Número de puertos serie	1 Modbus Plus RS485 par trenzado sobre único 1 Modbus RS232 par trenzado sobre único
Velocidad de transmisión	1 Mbit/s
Palabras de E/S	30 E/32 S
Comprobaciones	Procesador Suma de control Dirección RAM RAM
Disipación de potencia en W	4 W
Requisito de corriente de bus	780 mA
Formato de módulo	Estándar

Entorno

Resistencia a descargas electrostáticas	4 KV Contacto conforme a IEC 801-2 8 kV en aire conforme a IEC 801-2
Resistencia a campos electromagnéticos	10 V/m 80...2000 MHz conforme a IEC 801-3
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Humedad relativa	95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	<= 5000 m
Estándares	UL 508
Certificaciones de Producto	CSA[RETURN]RMRS[RETURN]FM clase 1 división 2[RETURN]C-Tick[RETURN]GOST

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	16,5 cm
Paquete 1 Longitud	31,0 cm
Paquete 1 Peso	482,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Hoja de datos del producto 140NOM21100

Esquemas de dimensiones

Bastidores para el montaje de los módulos

Dimensiones de los módulos y los bastidores



- (1) 2 ranuras
- (2) 3 ranuras
- (3) 4 ranuras
- (4) 6 ranuras
- (5) 10 ranuras
- (6) 16 ranuras