



### Principal

Tipo de Producto o Componente	Cartucho
Nombre Corto del Dispositivo	C1 Master-350
Rango de compatibilidad	Acti9 (Acti 9 RCA) descargador de sobretensiones con cartucho enchufable
Tipo limitador sobretensión	Red de distribución eléctrica

### Complementario

Tipo clase limitador de sobrete	Tipo 1
Tecnología de limitador de sobrete	Distancia interelectrónica
Sistema de conexión a tierra	TT TN
Tensión asignada de empleo	230 V CA 50 Hz
Corriente de descarga nominal	25 kA
Uc max continuous opertg vltg	350 V
Nivel de protección de tensión	<1,5 kV tipo 1
[Si] la corriente sigue	50 kA
Señalizaciones frontales	Bandera (blanco/rojo)
Tipo de montaje	Conexión
Soporte de montaje	En el módulo SPD
Pasos de 9 mm	4
Altura	50 mm
Ancho	36 mm
Profundidad	57 mm
Color	Gris de antracita (RAL 7016)
Material	PBT
Tiempo de respuesta	< 100 ns

### Entorno

Normas	IEC 61643-1 EN 61643-11
Grado de protección IP	Cara frontal: IP20
Humedad relativa	5...90 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,2 cm
Paquete 1 Ancho	4,4 cm
Paquete 1 Longitud	10,8 cm

Paquete 1 Peso	262,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	28
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	7,736 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------