



Principal

Tipo de producto o componente	Cartucho
Modelo de dispositivo	C1 25-350
Tipo limitador sobretensión	Red de distribución eléctrica

Complementario

Tipo clase limitador de sobrete	Tipo 1
Tecnología de limitador de sobrete	Distancia interelectrónica
Sistema de tierra	TN TT
Tensión asignada de empleo	230 V AC 50 Hz
Corriente de descarga nominal	25 kA
Uc max continuous opertg vltg	350 V
Nivel de protección de tensión	<1,5 kV tipo 1
[Si] la corriente sigue	25 kA
Señalizaciones frontales	Blanco/rojo bandera
Modo de montaje	Conexión
Soporte de montaje	En el módulo SPD
Pasos de 9 mm	2,5
Alto	50 mm
Ancho	23 mm
Profundidad	57 mm
Color	Gris de antracita (RAL 7016)
Material	PBT
Tiempo de respuesta	< 100 ns

Entorno

Normas	IEC 61643-1 EN 61643-11
Certificados de producto	KEMA-KEUR
Grado de protección IP	IP20 front face:
Humedad relativa	5...90 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	152 g
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 ancho	4,4 cm
Paquete 1 Largo	11 cm

Offer Sustainability

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Contractual warranty

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------