



### Principal

Tipo de producto o componente	Cartucho
Modelo de dispositivo	C2 40-350
Tipo limitador sobretensión	Red de distribución eléctrica

### Complementario

Tipo clase limitador de sobrete	Tipo 2
Tecnología de limitador de sobrete	MOV
Sistema de tierra	TT TN
Tensión asignada de empleo	230 V CA 50 Hz
Corriente de descarga nominal	20 kA
Corriente máxima de descarga	40 kA
Uc max continuous opertg vltg	350 V
Nivel de protección de tensión	<1,4 kV tipo 2
Señalizaciones frontales	Blanco/rojo bandera
Modo de montaje	Conexión
Soporte de montaje	En el módulo SPD
Pasos de 9 mm	1,3
Alto	50 mm
Ancho	12 mm
Profundidad	57 mm
Color	Gris de antracita (RAL 7016)
Material	PBT
Tiempo de respuesta	< 25 ns

### Entorno

Normas	IEC 61643-1 EN 61643-11
Certificados de producto	KEMA-KEUR
Grado de protección IP	Cara frontal: IP20
Humedad relativa	5...90 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	61 g
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 ancho	7 cm
Paquete 1 Largo	9,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	108
Paquete 2 Peso	6,964 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------