



Principal

Tipo de producto o componente	Cartucho
Modelo de dispositivo	C1 Neutral-350
Tipo limitador sobretensión	Red de distribución eléctrica

Complementario

Tipo clase limitador de sobrete	Tipo 1
Tecnología de limitador de sobrete	Distancia interelectrónica
Sistema de tierra	TN TT
Tensión asignada de empleo	230 V CA 50 Hz
Corriente de descarga nominal	20 kA
Uc max continuous opertg vltg	350 V
Nivel de protección de tensión	<1,5 kV tipo 1
[Si] la corriente sigue	0,1 kA
Modo de montaje	Conexión
Soporte de montaje	En el módulo SPD
Pasos de 9 mm	4
Alto	50 mm
Ancho	36 mm
Profundidad	57 mm
Color	Gris de antracita (RAL 7016)
Material	PBT
Tiempo de respuesta	< 100 ns

Entorno

Normas	IEC 61643-1 EN 61643-11
Certificados de producto	KEMA-KEUR
Grado de protección IP	Cara frontal: IP20
Humedad relativa	5...90 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	249 g
Paquete 1 Altura	10,7 cm
Paquete 1 ancho	4,3 cm

Paquete 1 Largo	7,7 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	54
Paquete 2 Peso	13,933 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------