



Principal

Tipo de producto o componente	Cartucho
Nombre corto del dispositivo	C1 Neutral-350
Rango de compatibilidad	Acti9 (Acti 9 PRD1 Master) descargador de sobretensiones con cartucho enchufable Acti9 (Acti 9 RCA) descargador de sobretensiones con cartucho enchufable
Tipo limitador sobretensión	Red de distribución eléctrica

Complementario

Tipo clase limitador de sobrete	Tipo 1
Tecnología de limitador de sobrete	Distancia interelectrónica
Sistema de conexión a tierra	TN TT
Tensión asignada de empleo	230 V CA 50 Hz
Corriente de descarga nominal	20 kA
Uc max continuous opertg vltg	350 V
Nivel de protección de tensión	<1,5 kV tipo 1
[Si] la corriente sigue	0,1 kA
Tipo de montaje	Conexión
Soporte de montaje	En el módulo SPD
Pasos de 9 mm	4
Alto	50 mm
Ancho	36 mm
Profundidad	57 mm
Color	Gris de antracita (RAL 7016)
Material	PBT
Tiempo de respuesta	< 100 ns

Entorno

Normas	IEC 61643-1 EN 61643-11
Certificaciones de producto	KEMA-KEUR
Grado de protección IP	Cara frontal: IP20
Humedad relativa	5...90 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	8,3 cm
Paquete 1 Longitud	11 cm

Paquete 1 Peso	215 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	35
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	7,878 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------