

# Hoja de datos del producto 28081

## Características

MN undervoltage release, Compact NS80H-MA, Compact NSC100N, 110 VAC to 130 VAC 50/60 Hz



### Principal

Gama	Compacto
Gama de producto	NG160 NSE75...100 NS80H-MA NG160NA NSA125...160 NSC100
Nombre Corto del Dispositivo	MN
Tipo de Producto o Componente	Liberación de voltaje
Aplicación del Dispositivo	Controlar
Tipo de bobina de tensión	Bobina de mínima tensión
Tensión de circuito de control	110...130 V CA 50/60 Hz
Rango de compatibilidad	Compacto (Compact NS) Compacto (Compact NSC100) Compacto (Compact NSE) Compacto (Compact NG)

### Complementario

Umbral de explotación	0,35...0,7 Un apertura 0,85 Un cierre
Tiempo respuesta	< 50 ms
Potencia retención suministro	< 5 VA
Conexión	Terminal tornillo 0...1,5 mm <sup>2</sup>

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.