

# Hoja de datos del producto 29356

## Características

## Enclavamiento Electrico Ive 24 250Vcc



### Principal

Gama de producto	NS100...250 NSX100...251 NSX400...630
Gama	Compacto TransferPacT
Nombre Corto del Dispositivo	IVE
Tipo de Producto o Componente	Enclavamiento eléctrico
Aplicación del Dispositivo	Enclavamiento
Rango de compatibilidad	Compacto (Compact NS) disyuntor Compacto (Compact NSX) disyuntor
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de enclavamiento
Tensión de alimentación	24...250 V CC

### Complementario

Tipo de Control	Mando a distancia
Compatibilidad de Gama	Compact NSX
Compatibilidad del producto	Compact NSX400 ... 630 Compact NSX100 ... 250

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,0 cm
Paquete 1 Ancho	12,5 cm
Paquete 1 Longitud	17,5 cm
Paquete 1 Peso	760,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	9,886 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

---