

Hoja de datos del producto 29356

Características

Enclavamiento Electrico Ive 24 250Vcc



Principal

Rango de producto	NS100...250 NSX100...250 NSX400...630
Distancia	Compacto
Modelo de dispositivo	IVE
Tipo de producto o componente	Enclavamiento eléctrico
Aplicación del dispositivo	Enclavamiento
Rango de compatibilidad	Compact NS disyuntor Compact NSX disyuntor
Categoría de accesorio	Accesorio de enclavamiento
Tensión de alimentación	24...250 V CC

Complementario

Tipo de control	Mando a distancia
Compatibilidad de rango	Compact NSX
Compatibilidad del producto	Compact NSX400 ... 630 Compact NSX100 ... 250

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	760 g
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 ancho	12,5 cm
Paquete 1 Largo	17,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S04
Número de Unidades en el Paquete 2	12
Paquete 2 Peso	9,886 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Largo	60 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------