



Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Modelo de dispositivo	Dakota del Sur
Aplicación del dispositivo	Supervisión del estado del disyuntor
Rango de compatibilidad	Compact NS630b ... 1600 Compact NS1600b ... 3200
Composición contactos de señal	1 NO/NC

Complementario



Señalizaciones frontales	Trip indicator for relay trip indicator
Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Modo de montaje	Clip-on
[I _{th}] Intensidad térmica convencional	6 A
Intensidad asignada de empleo (I _e)	AC-12: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A a 380/440 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 480 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A at 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A a 380/440 V CA 50/60 Hz AC-15: 1,5 A a 480 V CA 50/60 Hz AC-15: 0.1 A at 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12: 6 A at 24 V DC DC-12: 2.5 A at 48 V DC DC-12: 0.6 A at 110 V DC DC-12: 0.3 A at 250 V DC DC-14: 1 A at 24 V DC DC-14: 0.2 A at 48 V DC DC-14: 0.05 A at 110 V DC DC-14: 0.03 A at 250 V DC
Carga mínima	100 mA at 24 V DC

Packing Units

Paquete 1 Peso	0,700 kg
Paquete 1 Altura	0,200 dm
Paquete 1 ancho	0,400 dm
Paquete 1 Largo	0,500 dm

Offer Sustainability

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí

Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Contractual warranty

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------