


# Hoja de datos del producto 33033

## Características

Mx Com 024 030 Vca Vcc Para Ap.Fijo



### Principal

Gama	MasterPact
Gama de producto	Masterpact NT Masterpact NW
Nombre Corto del Dispositivo	Par NC[RETURN]XF com
Tipo de Producto o Componente	Liberación de voltaje
Aplicación del Dispositivo	Controlar
Tipo de bobina de tensión	Bobina de apertura Bobina de cierre
Tipo de Control	Comunicación
Tensión de circuito de control	24 V CA 50 Hz 24...30 V CC
Modo de montaje del disyuntor	Fijo Extraíble
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW)

### Complementario

Umbral de explotación	0,7...1,1 x Un apertura
Tiempo respuesta	55 ms +/- 10 % para Masterpact NT 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 50 ms +/- 10 % para Compact NS630b...1600 50 ms +/- 10 % para Compact NS1600b...3200
Potencia retención suministro	4,5 VA
Categoría de accesorios / piezas separadas	Pieza de recambio para Masterpact NT Pieza de recambio para Masterpact NW

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,1 cm
Paquete 1 Longitud	8,6 cm
Paquete 1 Peso	153,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9,0 cm
Paquete 2 Ancho	18,5 cm
Paquete 2 Longitud	13,0 cm
Paquete 2 Peso	1,61 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	20
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	4,1 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------