


# Hoja de datos del producto 33036

## Características

### Mx Com 200 250 Vca Vcc Para Ap.Fijo



#### Principal

Gama	MasterPact
Gama de producto	Masterpact NT Masterpact NW
Nombre Corto del Dispositivo	Par NC XF com
Tipo de Producto o Componente	Liberación de voltaje
Aplicación del Dispositivo	Controlar
Tipo de bobina de tensión	Bobina de apertura Bobina de cierre
Tipo de Control	Comunicación
Tensión de circuito de control	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC
Modo de montaje del disyuntor	Fijo Extraíble
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW)

#### Complementario

Umbral de explotación	0,7...1,1 x Un apertura
Tiempo respuesta	55 ms +/- 10 % para Masterpact NT 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 50 ms +/- 10 % para Compact NS630b...1600 50 ms +/- 10 % para Compact NS1600b...3200
Potencia retención suministro	4,5 VA
Categoría de accesorios / piezas separadas	Pieza de recambio para Masterpact NT Pieza de recambio para Masterpact NW

#### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,2 cm
Paquete 1 Longitud	8,3 cm
Paquete 1 Peso	152,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8,9 cm
Paquete 2 Ancho	18,5 cm
Paquete 2 Longitud	13,2 cm
Paquete 2 Peso	1,575 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	9,85 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------