


Hoja de datos del producto 33038

Características

Communicating opening voltage release MX,
MasterPact NT/NW, 380/480VAC, spare part



Principal

Gama	MasterPact
Gama de producto	Masterpact NT Masterpact NW
Nombre Corto del Dispositivo	Par NC[RETURN]XF com
Tipo de Producto o Componente	Liberación de voltaje
Aplicación del Dispositivo	Controlar
Tipo de bobina de tensión	Bobina de apertura Bobina de cierre
Tipo de Control	Comunicación
Tensión de circuito de control	380...480 V CA 50/60 Hz
Tipo de montaje	Fijo Extraíble
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NT) disyuntor Masterpact (Masterpact NW)

Complementario

Tensión de disparo de umbral	0,7...1,1 x Un apertura
Tiempo respuesta	55 ms +/- 10 % para Masterpact NT 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 50 ms +/- 10 % para Compact NS630b...1600 50 ms +/- 10 % para Compact NS1600b...3200
Potencia retención suministro	4,5 VA
Categoría de accesorios / piezas separadas	Pieza de recambio para Masterpact NT Pieza de recambio para Masterpact NW

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,0 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,0 cm
Paquete 1 Peso	150,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9,0 cm
Paquete 2 Ancho	18,5 cm
Paquete 2 Longitud	13,0 cm
Paquete 2 Peso	1,61 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	20
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	4,1 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil