



Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Modelo de dispositivo	OF
Aplicación del dispositivo	Supervisión del estado del disyuntor
Rango de compatibilidad	Compact NS630b ... 1600 Compact NS1600b ... 3200
Composición contactos de señal	1 NO/NC

Complementario

Señalizaciones frontales	Abierto / cerrado: indicación encendido/apagado
Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Modo de montaje	Clip-on
[I _{th}] Intensidad térmica convencional	6 A
Intensidad asignada de empleo (I _e)	AC-12: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A at 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1.5 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 0.1 A at 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12: 6 A at 24 V DC DC-12: 2.5 A at 48 V DC DC-12: 0.6 A at 110 V DC DC-12: 0.3 A at 250 V DC DC-14: 1 A at 24 V DC DC-14: 0.2 A at 48 V DC DC-14: 0.05 A at 110 V DC DC-14: 0.03 A at 250 V DC
Carga mínima	100 mA at 24 V DC

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	28,11 g
Paquete 1 Altura	1,5 cm
Paquete 1 ancho	6 cm
Paquete 1 Largo	10 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Offer Sustainability

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Contractual warranty

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------