

Hoja de datos del producto 33170

Características

1 Contacto Posic.Enchuf. Desenchuf. Tes



Principal

Modelo de dispositivo	Conm. trans
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Aplicación del dispositivo	Supervisión
Rango de compatibilidad	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW INDC Compact NS630b ... 1600
Composición contactos de señal	1 NO/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Funcionamiento contactos auxiliares	Posición conectada Posición de prueba Posición desconectada
Modo de montaje	Extraíble
Intensidad asignada de empleo (Ie)	AC-12: 6 A a 690 V CA 50/60 Hz AC-12: 8 A a 240 V CA 50/60 Hz AC-12: 8 A a 380 V CA 50/60 Hz AC-12: 8 A a 480 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,3 A a 250 V CC DC-12: 0,8 A a 125 V CC DC-12: 2,5 A a 24/48 V CC
Carga mínima	100 mA a 24 V
Categoría de accesorios / piezas separadas	Pieza de recambio para Masterpact NT Pieza de recambio para Masterpact NW Pieza de recambio para Masterpact NW DC Pieza de recambio para Compact NS630b...1600

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	20 g
Paquete 1 Altura	0,9 cm
Paquete 1 ancho	4,7 cm
Paquete 1 Largo	5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	100
Paquete 2 Peso	3 kg
Paquete 2 Altura	19 cm
Paquete 2 Ancho	7 cm
Paquete 2 Largo	37 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	600
Paquete 3 Peso	12,4 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------