

Hoja de datos del producto 33170

Características

1 Contacto Posic.Enchuf. Desenchuf. Tes



Principal

Nombre Corto del Dispositivo	conm. trans
Tipo de Producto o Componente	Contacto auxiliar
Aplicación del Dispositivo	Supervisión
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW) Masterpact (Masterpact NW INDC) Compacto (Compact NS630b ... 1600)
Composición contactos de señal	1 NO/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Funcionamiento contactos auxiliares	Posición conectada Posición de prueba Posición desconectada
Tipo de montaje	Extraíble
Intensidad asignada de empleo (Ie)	AC-12: 6 A a 690 V CA 50/60 Hz AC-12: 8 A a 240 V CA 50/60 Hz AC-12: 8 A a 380 V CA 50/60 Hz AC-12: 8 A a 480 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,3 A a 250 V CC DC-12: 0,8 A a 125 V CC DC-12: 2,5 A a 24/48 V CC
Carga mínima	100 mA a 24 V
Categoría de accesorios / piezas separadas	Pieza de recambio para Masterpact NT Pieza de recambio para Masterpact NW Pieza de recambio para Masterpact NW DC Pieza de recambio para Compact NS630b...1600 (**)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,0 cm
Paquete 1 Ancho	5,0 cm
Paquete 1 Longitud	5,0 cm
Paquete 1 Peso	18,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	7,0 cm
Paquete 2 Ancho	21,0 cm
Paquete 2 Longitud	35,0 cm
Paquete 2 Peso	1,8 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	600
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	11,25 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------