

Hoja de datos del producto 33171

Características

1 Contacto Posic. Bajo Nivelenchuf. Des



Principal

Modelo de dispositivo	Conm. trans
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Aplicación del dispositivo	Supervisión
Rango de compatibilidad	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW INDC Compact NS630b ... 1600
Composición contactos de señal	1 NO/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Bajo nivel
Funcionamiento contactos auxiliares	Posición conectada Posición desconectada Posición de prueba
Modo de montaje	Extraíble
Intensidad asignada de empleo (Ie)	DC-12: 0,3 A a 250 V CC DC-12: 0,8 A a 125 V CC DC-12: 2,5 A a 24/48 V CC AC-12: 5 A a 24/48 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 240 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 380 V CA 50/60 Hz
Carga mínima	2 mA a 15 V
Categoría de accesorios / piezas separadas	Pieza de recambio para Masterpact NT Pieza de recambio para Masterpact NW Pieza de recambio para Masterpact NW DC Pieza de recambio para Compact NS630b...1600

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	18 g
Paquete 1 Altura	0,9 cm
Paquete 1 ancho	4,7 cm
Paquete 1 Largo	5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	20
Paquete 2 Peso	400 g
Paquete 2 Altura	6 cm
Paquete 2 Ancho	12 cm
Paquete 2 Largo	18 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	400
Paquete 3 Peso	7,5 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------